





# BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS

## 40 AÑOS DE EXPERIENCIA

**Modelo: BA 10-050**  
**(60 ciclos DOS polos)**

LABORATORIO DE PRUEBAS NEUMANN  
 ACREDITACION No.: MM-183-034/01

Requisitos establecidos en la Norma Mexicana  
 NMX-EC-025-IMNC-2000 y NOM-010-ener-1996



### COMBINACIONES

BOMBA	MOTOR
1	SUM 06-025
2r2	SUM 06-030
2r1	SUM 06-040
2	SUM 08-050
3r	SUM 08-060
3	SUM 08-075
4r	SUM 08-085
4	SUM 08(10)-100
5	SUM 08(10)-125
6	SUM 10-150
7	SUM 10-175
8	SUM 10(12)-200
9	SUM 10(12)-250
10	SUM 10(12)-250

### OBSERVACIONES

Las Bombas NEUMANN pueden operar en cualquier punto de las curvas. □  
 □ Temperatura MAXIMA del agua 30oC. Para temperaturas MAYORES seleccionar Motor de Mayor Potencia

### CORRECCIONES DE EFICIENCIA

No. de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	-4 puntos
2r2	-5 puntos
2r1	-4 puntos
2	-3 puntos
3r	-3 puntos
3	-2 puntos
4r	-2 puntos
4	-1 punto